

normovaný valec DNUL-80- -PPV-A-S6


číslo dielca: 15664

FESTO

zabezpečenie proti pootočeniu, podľa ISO 15552, s profilovým tvarom telesa, pre bezdotykové snímanie. S obojstranným nastaviteľným tlmením v koncových polohách.

Výbehový typ: Dostupný do 2008

Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 600 mm
priemer piesta	80 mm
závit na piestnici	M20x1,5
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 6431
koniec piestnice	vonkajší závit
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	S6: teplot odolné tesnenia max. 120 °C
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorcová piestnica
Pracovný tlak	0,3 ... 12 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 150 °C
Dĺžka tlmenia	30 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	2.615 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	2.908 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	76 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3.015 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný