


Kyvný pohon DSM-32-270-HD-A-B

číslo dielca: 1369113

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Velkosť | 32 |
| Uhol otáčania | 0 ... 270 deg |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Kyvné krídlo |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak Mpa | 0,2 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 2 ... 10 bar |
| Max. frekvencia otáčania pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1,5 Hz |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Maximálna axiálna sila | 450 N |
| Maximálna radiálna sila | 550 N |
| Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 10 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1.810 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hriadeľa pohonu | Oceľ poniklované |
| Materiál tesnení | TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |