


Dížkové vyrovnanie VAL-M5-5

číslo dielca: 151209

★ Základný program

pre vákuové prísavky

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vákua hore
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Typ upevnenia	s vonkajším závitom M16x1
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vákua	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál držiaka	Hliník POM vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ