


# Škrtiaci spätný ventil CRGRLA-1/2-B

Číslo dielu: 161407

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	2100 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	1550 l/min...2200 l/min
Prevádzkový tlak	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar 4.35 000032...145 000032
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Schopnosť otáčania	360 stupňov/nie je prípustné trvalé otáčanie
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4265 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3550 l/min...4325 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Charakteristický znak	Hodnota
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-10 °C...40 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Menovitá šírka	10.6 mm
Max. ťahovací moment	40 Nm
Prípustný ovládací moment regulačnej skrutky	3 Nm
Hmotnosť výrobku	262.3 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	FPM PVC
Materiál dutej skrutky	vysokelegovaná oceľ
Materiál regulačnej skrutky	Nehrdzavejúca vysokelegovaná oceľ
Materiál kyvného pripojenia	Nehrdzavejúca vysokelegovaná oceľ