

Valec s vedením

DFM-40-25-P-A-KF


FESTO

číslo dielca: 170939

★ Základný program

s integrovaným vedením.

Snímač koncovej polohy SMTSO-8E je možné použiť s týmto produktom v rozsahu zdvihov 20 až 40 mm len ak je vhodná upevňovacia sada typu SMB-8E namontovaná smerom von.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vzdialenosť od ťažiska záťaže k ploche váhadla	50 mm
Zdvih	25 mm
priemer piesta	40 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Max. Rýchlosť	0,8 m/s
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,7 Nm
Max. sila Fy	1.130 N
Max. sila Fy statická	1.260 N
Max. sila Fz	1.130 N
Max. sila Fz statická	1.260 N
Maximálny moment Mx	49,74 Nm
Max. moment Mx statický	55,44 Nm
Maximálny moment My	18,66 Nm
Max. moment My statický	20,79 Nm
Maximálny moment Mz	18,66 Nm
Max. moment Mz statický	20,79 Nm
Max. povolené zaťaženie momentom v závislosti od zdvihu	10,25 Nm
Max. užitočná záťaž v závislosti od zdvihu pri definovanej vzdialenosti xs	149 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	686 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	754 N
Pohybovaná hmotnosť	1.074 g
Hmotnosť výrobku	2.043 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti v závislosti od zdvihu	28,2 mm
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ