


škrtiaci spätný ventil GRGA-M5-QS-3-LF-C

číslo dielca: 175062

FESTO

škrtenie odfukovaného vzduchu. S jemným škrtením a QS-nástrčným závitovým spojom



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-3
Pneumatická prípojka 2	M5
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	40 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	46 ... 70 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	80 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	90 ... 140 l/min
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. ťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	14 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	poniklované Mosadz
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Mosadz
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom