

# Pripojovací kábel NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

číslo dielca: 1585796

FESTO

Vhodné pre lineárny pohon DFPI.



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota   |
|---|---|
| Dĺžka ochrannej hadice                          | 20 m  |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný   |
| na vonkajšie použitie                           | C1 - zóna použitia s ochranou proti poveternostným vplyvom            |
| Rozsah pracovného napätia DC                    | 0 ... 30 V  |
| Relatívna vlhkosť vzduchu                       | 5 - 100 %<br>Kondenzujúci   |
| Spôsob ochrany                                  | IP65<br>IP67<br>IP68<br>IP69K<br>NEMA 4                               |
| Teplota okolia                                  | -20 ... 60 °C   |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla     | -5 ... 60 °C  |
| Elektrický prípoj 1                             | Priama zástrčka, 5-pin  |
| Elektrický prípoj 2                             | voľný koniec, 5-žíl   |
| Pracovné médium                                 | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu       | Možná prevádzka s mazaním   |
| Pneumatická prípojka                            | pre vonkajší priemer hadice 10 mm<br>pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Min. polomer ohybu kábla                        | 100 mm  |
| Káblové usporiadanie                            | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Hmotnosť výrobku                                | 5.000 g   |
| Materiálový údaj                                | zahŕňa látky obsahujúce LABS<br>zhoda s RoHS                          |
| Materiálová informácia pre ochrannú hadicu      | PA  |
| Materiálová informácia: Spojka ochrannej hadice | PA  |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla     | PVC   |
| Materiálová informácia pre tesnenia             | TPE   |