


Profilový valec DNC-2 1/2"- -P-A

číslo dielca: 177944

FESTO

podľa ISO 15552, s profilovým tvarom telesa, s možnosťou snímania,
tlmenie nieje nastaviteľné.



Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Zdvih | 0,12 ... 80 " |
| priemer piesta | 2 1/2" |
| závit na piestnej tyči | 5/8-18 UNF-2A |
| podľa normy | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| koniec piestnej tyče | vonkajší závit |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestna tyč profilová rúra |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Premenné | jednostranná piestna tyč |
| Pracovný tlak Mpa | 0,06 ... 1,2 MPa |
| Pracovný tlak | 0,6 ... 12 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Nárazová energia v koncových polohách | 0,5 J |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 1.682 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 1.870 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 663 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 25 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 1.709 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 73 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka | NPT3/8-18 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | Hliníkový tlakový odliatok potiahnutý, pokrytý |
| Materiál tesnení | TPE-U(PU) |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná oceľ |
| Materiál telesa valca | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |