

# Zverná patróna KP-12-600

číslo dielca: 178456

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Druh upnutia so smerom účinku	obojsstranne uchytenie pružinou, uvoľnenie stlačeným vzduchom
Konštrukčné vyhotovenie	Výklopný disk
Premenné	jednostranná piestna tyč
Pracovný tlak (Mpa)	$\leq 1$ MPa
Pracovný tlak	$\leq 10$ bar
Uvoľňovací tlak (Mpa)	$\geq 0,3$ MPa
Uvoľňovací tlak (bar)	$\geq 3$ bar
na uchopenie valcového materiálu	12 mm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Statická prídržná sila	600 N
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	pružinová oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný
Materiál zvernej čeľuste	Mosadz
Materiál piestu	POM