

kruhový valec CRDSW-1 1/4"- -P-A



číslo dielca: 185384

FESTO

korózií odolné,
pre bezdotykové snímanie, v kombinovanom vyhotovení. s pružnými
tlmiacimi krúžkami v koncových polohách.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



Exemplary representation

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,4 ... 20 "
priemer piesta	1 1/4"
podľa normy	ISO 6431
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Pracovný tlak	0,6 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	415 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	483 N
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27
Materiálová informácia pre kryt	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ