

Držiak vákuovej prísavky ESH-HCL-4-QS

Číslo dielu: 189229

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie držiaka prísavky	20 mm
Objem	1.78 cm ³
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Prípoj vákua, hore s výškovým vyrovnaním
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	47 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie prísavky	M6
Prípoj vákua	QS-6
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Popúšťaná oceľ vysokolegovaná oceľ