

# Vákuová prísavka ESS-2-SNA

Číslo dielu: 189268

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	10 mm
Menovitá šírka	0.6 mm
Priemer prísavky	2 mm
Objem prísavky	0.002 cm <sup>3</sup>
Vhodné pre odfukovací impulz	4 bar
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Špecifické vlastnosti	antistatický
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 1
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Povrchový odpor	0 Ohm
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídružná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.1 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	0.5 N
Hmotnosť výrobku	0.1 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	Vonkajší priemer 3 mm
Farba	čierny/biely bod

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR