


Vákuová prísavka ESS-8-SU

Číslo dielu: 189280

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	20 mm
Menovitá šírka	2 mm
Priemer prísavky	8 mm
Objem prísavky	0.03 cm ³
Vhodné pre odfukovací impulz	4 bar
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	2.3 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	5 N
Hmotnosť výrobku	0.2 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	Vnútorňý priemer 4 mm
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	PUR