

Vákuová prísavka ESS-60-SS

Číslo dielu: 189316

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	350 mm
Menovitá šírka	6 mm
Priemer prísavky	60 mm
Objem prísavky	3.953 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...180 °C
Prídžná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	166.1 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	85 N
Hmotnosť výrobku	49 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	priehľadná
Shore tvrdosť	50 +/- 5

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný Oceľ, poniklovaná Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (silikón)