

# Vákuová prísavka ESS-60-EN

Číslo dielu: 189354

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	120 mm
Menovitá šírka	6 mm
Priemer prísavky	60 mm
Objem prísavky	19.77 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okrúhla extra hlboká
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídružná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	162.5 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	130 N
Hmotnosť výrobku	48 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný Oceľ, poniklovaná Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR