


# Vákuová prísavka ESS-80-EU

číslo dielca: 189359

FESTO

ľahko vymeniteľná,



## údajový list

| charakteristický znak                             | Hodnota  |
|---|--|
| Min. polomer náradia R                            | 160 mm   |
| Menovitá hodnota                                  | 6 mm   |
| Priemer nasávania                                 | 80 mm  |
| objem prísavky                                    | 51,61 cm <sup>3</sup>                                      |
| Poloha prípojky                                   | hore   |
| montážna poloha                                   | ľubovoľný  |
| Priradenie držiaka prísavky                       | Veľkosť 5  |
| Tvar prísavky                                     | kruhová, extra hlboká                                      |
| Pracovný tlak Mpa                                 | -95 ... 0 kPa  |
| Pracovný tlak                                     | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                       |
| Menovitý pracovný tlak                            | -70 kPa  |
| Menovitý prevádzkový tlak                         | -0,7 bar   |
| Menovitý pracovný tlak (psi)                      | -10,15 psi   |
| Pracovné médium                                   | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                               |
| LABS - konformita                                 | VDMA24364 - zóna III                                       |
| Vhodné pre potravinárstvo                         | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch                   |
| Teplota okolia                                    | -20 ... 60 °C  |
| Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 275 N  |
| Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku       | 136,5 N  |
| Hmotnosť výrobku                                  | 141 g  |
| Typ upevnenia                                     | cez prípoj vákua   |
| Prípojka vákua                                    | M10  |
| Farba   | modrý  |
| Tvrdosť podľa Shore                               | 60 +/- 5   |
| Materiál závitového čapu                          | Oceľ, poniklovaná<br>POM<br>Pozinkovaná a poniklovaná oceľ |
| Materiálový údaj                                  | zhoda s RoHS   |
| Materiál prísavky                                 | PUR  |