

Vákuová prísavka ESS-10-CN

Číslo dielu: 189398

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavky	3.3 mm
Min. polomer obrobku	25 mm
Menovitá šírka	2 mm
Priemer prísavky	10 mm
Objem prísavky	0.29 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 3
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec, 3,5-násobný
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	3.9 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	1.5 N
Hmotnosť výrobku	1.6 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M4
Farba	čierna
Shore tvrdosť	50 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR