


# Vákuová prísavka ESS-50-CS

Číslo dielu: 189407

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavky	17.5 mm
Min. polomer obrobku	180 mm
Menovitá šírka	3 mm
Priemer prísavky	50 mm
Objem prísavky	38.92 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec, 3,5-násobný
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...180 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	63.4 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	45.5 N
Hmotnosť výrobku	32.1 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M6
Farba	priehľadná
Shore tvrdosť	50 +/- 5

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný Poniklovaná mosadz Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (silikón)