

Vedenie pre veľké záťaže

HD-18- -

číslo dielca: 170025


FESTO

konfigurovateľný.

Pre konfiguráciu najprv vložte produkt do nákupného koša.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



Vzorové zobrazenie

údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	18
Zdvih	10 ... 1.810 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vodiaca os bez pohonu
Max. Rýchlosť	3 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. sila Fy	1.820 N
Max. sila Fz	1.820 N
Maximálny moment Mx	70 Nm
Maximálny moment My	115 Nm
Maximálny moment Mz	112 Nm
Pohybovaná hmotnosť	450 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	450 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	72 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	2.950 g
Materiálová informácia pre vodiace prvky	Oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný