

# Vákuová prísavka ESV-60-SF

Číslo dielu: 191002

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	350 mm
Priemer prísavky	60 mm
Objem prísavky	3.953 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...200 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	166.1 N
Hmotnosť výrobku	22 g
Farba	sivá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	FPM