


Normalizovaný valec ESNU-16-50-P-A

Číslo dielu: 19265

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 50 mm |
| Priemer piestu | 16 mm |
| Závit na piestnej tyči | M6 |
| Tlmenie | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Zodpovedá norme | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| Koniec piestnej tyče | Vonkajší závit |
| Konštrukcia | Piest Piestna tyč Rúra valca |
| Snímanie polohy | pre bezdotykové snímače |
| Varianty | jednostranná piestna tyč |
| Prevádzkový tlak | 0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar |
| Spôsob fungovania | jednočinný tlačný |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 °C...80 °C |
| Energia nárazu v koncových polohách | 0.15 J |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 106.5 N |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 23 g |
| Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu | 2 g |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 89.9 g |
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm | 4.6 g |
| Spôsob upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj | M5 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál veka | Hliníková tvárna zliatina bezfarebne eloxovaný |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|------------------------------------|
| Materiál tesnení | NBR TPE-U(PU) |
| Materiál piestnej tyče | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál rúry valca | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca |