


Škrtiaci spätný ventil GRLZ-M5-QS-4-LF-C

Číslo dielu: 175058

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Prívodu vzduchu - funkcia škrtenia so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	QS-4
Pneumatický prípoj 2	M5
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	48 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	40 l/min...65 l/min
Prevádzkový tlak	0.2 bar...10 bar 2.9 000032...145 000032
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	65 l/min...110 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment	1.5 Nm
Hmotnosť výrobku	9 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál kyvného pripojenia	Poniklovaný zinkový odliatok