


# škrtiaci ventil GRGO-M5-QS-4-LF-C

číslo dielca: 175066

FESTO

účinkuje v oboch smeroch prietoku. S jemným škrtením a QS-nástrčným závitovým spojom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	QS-4
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	40 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	80 l/min
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	14 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Mosadz
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom