


výkyvná lineárna jednotka DSL-40- -270-P-S2-FF

číslo dielca: 175855

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Otáčavý a lineárny pohyb sa dá regulačne iniciovať nezávisle od seba. Otáčavý pohyb 0° - 270° plynule nastavíte 3/4ný.

Vôľa uhla výkyvu na piestnici činí max. 2°. Pri namontovaní prídavných konštrukčných častí na hnací čap sa nesmie prekročiť maximálne prípustný priťahovací krútiaci moment 5,5 Nm.



Vzorové zobrazenie

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Uhol tlmenia | 2,1 deg |
| Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia | 270 deg |
| Zdvih | 10 ... 200 mm |
| priemer piesta | 40 mm |
| Uhol otáčania | 272 deg |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| jemné nastavenie | 5 deg |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Kyvné krídlo |
| Rozpoznanie polohy | pre indukčné snímače pre snímače koncových polôh |
| Premenné | S2: priebežná piestnica |
| Ochrana voči krúteniu/vedenie | klzné vedenie |
| Pracovný tlak | 2,5 ... 8 bar |
| Max. nárazová rýchlosť | 500 mm/s |
| maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar | 2 Hz |
| Pracovné médium | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Dĺžka tlmenia | 12 mm |
| Krútiaci moment pri 6 baroch | 20 Nm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 495 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 660 N |
| Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti | 0,00024 kgm ² |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 170 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm | 5.000 g |
| Hmotnosť výrobku | 5.000 g |
| Typ upevnenia | mech. upnuté v T-drážke s vonkajším závitom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiálová informácia pre tesnenia | TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |
| Materiálová informácia pre piestnicu | Zušľachtená oceľ |