

Nástrčný prípoj CQ-1-28H

Číslo dielu: 194589

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	23 mm
Druh tesnenia na naskrutkovačom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	1
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...7 bar
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Menovitý ťahovací moment	62.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	200 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1
Pneumatický prípoj 2	Nástrčné púzdro CQ-28
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ