


Ventil s kladkovou pákou RS-3-1/8

Číslo dielu: 2272

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Funkcia ventilu | 3/2 zatvorený monostabilný |
| Spôsob ovládania | mechanicky |
| Normálny menovitý prietok | 151 l/min |
| Pneumatický pracovný prípoj | G1/8 |
| Prevádzkový tlak | 0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar |
| Konštrukcia | Tanier-sedlo |
| Spôsob návratu do základnej polohy | mechanická pružina |
| Menovitá šírka | 3.5 mm |
| Funkcia odvetrávania | je možné škrtenie |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Spôsob riadenia | nepriamo riadený |
| Napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Smer prietoku | nereverzibilné |
| Riadiace médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Pokyny k nútenej dynamizácii | Frekvencia spínania min. 1/ročne |
| Ochrana proti výbuchu | Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Ovládacia sila | 1.73 N |
| Hmotnosť výrobku | 104 g |
| Spôsob upevnenia | s priechodným otvorom |
| Pneumatický prípoj 1 | G1/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | G1/8 |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|---------------------|
| Pneumatický přípoj 3 | G1/8 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliník eloxovaný |