



# Snímač koncovej polohy SMPO-8E

číslo dielca: 178563

FESTO

pneumatický, pre pohony s T drážkou, bez montážnej sady.  
Potrebný je samostatný upevňovací prvok SMB-8E (objednávacie číslo 178230).



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre T-drážku
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
princíp merania	magnetický
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	-15 ... 60 °C
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,2 mm
Spínacia doba	22 ms
Doba vypnutia	52 ms
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom nasunuteľné do drážky zhora
Funkcia ventilu	3/2
Pneumatická prípojka	M5
Hmotnosť výrobku	11 g
Materiál telesa	Hliník PA eloxovaný vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ prevádzkového stavu	opticky
Spôsob ochrany	IP65
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L