


# kalíšková prísavka VAS-15-1/8-PUR-CT

číslo dielca: 183512

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran  
Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	15 mm
Efektívny priemer sania	12 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vakuua hore okružhla, štandard
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacía sila pri 70% vakuu	7,9 N
Upevňovací závit	G1/8
Upevnenie nasávania	G 1/8
Prípojka vakuua	G1/8
Tvrdosť podľa Shora	62
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)