

Závitová spojka NPCK-C-D-M5-K4

číslo dielca: 1857681

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	O- krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 174 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 85 °C Vodná para: 0 - 0,15 Mpa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Poznámka k teplote média	Vodná para: max. 120 °C
Spôsob ochrany	IP69K
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Poznámka k teplote okolia	Pri použití vhodných hadíc a maximálneho prevádzkového tlaku hadice možno NPCK používať pri teplote od -40 do 60 °C.
Menovitý ťahovací moment	1,5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	4,2 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M5
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Materiál prevlečnej matice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál závitového čapu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesniaceho krúžku	EPDM