


Y-nástrčná závitová spojka QSYL-G1/8-8

číslo dielca: 186192

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 5,7 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | Tvar L, 2-násobný, paralelný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 6 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 87 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 14 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 203 psi |
| Klasifikácia Maritime | viď certifikát |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--] Voda podľa prehlásenia výrobcu na www.festo.com |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Menovitý ťahovací moment | 7 Nm |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 20 g |
| Počet výstupov | 2 |
| Počet prívodov | 1 |
| Typ upevnenia | Vonkajší šesťhran SW13 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit G1/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |