

Lineárna jednotka SLM-25- -KF-A

číslo dielca: 32784

FESTO

Centrovacie kolíky, alebo krúžky sú súčasťou dodávky lineárnej jednotky. Snímač SIEN- ... je možné objednať v objednávacom kóde PV, PH, NV, NH, alebo samostatne.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Zdvih | 10 ... 1.500 mm |
| priemer piesta | 25 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh pre indukčné snímače |
| Premenné | Základné vyhotovenie Dutá vodiaca tyč Dutá vodiaca tyč a reverzná platňa |
| Pracovný tlak Mpa | 0,7 MPa |
| Pracovný tlak | 7 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 295 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 295 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 2.150 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 36 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm | 3.800 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 36 g |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiál krytu | Hliník |
| Materiál tesnení | PA TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliník |