


Bloková nástrčná prípojka QSK-G1/2-12

Číslo dielu: 186303

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 6.4 mm |
| Prípustný typ hadice | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Hĺbka zasunutia hadice | 23.1 mm |
| Druh tesnenia na naskrutkovačom čape | Tesniaci krúžok |
| Montážna poloha | Úbovoľná |
| Tvar | priamy tvar |
| Veľkosť balenia | 1 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032 |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032 |
| Klasifikácia Maritime | pozri certifikát |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 °C...80 °C |
| Menovitý uťahovací moment | 26 Nm |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 78 g |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran SW24 |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit G1/2 |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrá |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz, poniklovaná |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |