

Prípojovací blok CPE18-PRSGO-3

Číslo dielu: 187821

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. počet ventilových pozícií	3
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	225 g
Spôsob upevnenia, prípojovacia doska	s priechodným otvorom DIN lišta
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilnený PA