


Elektromagnetická cievka

VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

číslo dielca: 3546662

FESTO

pre tubus kotvy F10, káblová prechodka NPT, 230 V DC a AC, ohňovzdorné opláštenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	230 V AC: 50/60 Hz, výkon 7 VA 230 V DC: 7 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Oddelenie vydávajúce certifikát	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX- kategória plyn	II 2G
ATEX- kategória prach	II 2D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex-Teploota okolia	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Hmotnosť výrobku	1.700 g
Elektrická prípojka	Svorkovnica, závit privodu kábla NPT1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Hliníková tvárna zliatina Šedá liatina