

Vákuová prísavka ESS-50-SNA

Číslo dielu: 189313

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	330 mm
Menovitá šírka	3 mm
Priemer prísavky	50 mm
Objem prísavky	2.387 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Špecifické vlastnosti	antistatický
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Povrchový odpor	0 Ohm
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:--:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	105.8 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	81.5 N
Hmotnosť výrobku	22 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M6
Farba	čierny/biely bod
Shore tvrdosť	50 +/- 5

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný Poniklovaná mosadz Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR