


# Vákuová prísavka ESS-50-EF

Číslo dielu: 189353

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	100 mm
Menovitá šírka	3 mm
Priemer prísavky	50 mm
Objem prísavky	7.9 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	okružla extra hlboká
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...200 °C
Prídžná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	103.6 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	60 N
Hmotnosť výrobku	23.4 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M6
Farba	sivá
Shore tvrdosť	60 +/- 5

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný Poniklovaná mosadz Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	FPM