


Vákuová prísavka ESS-80-EN

Číslo dielu: 189358

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	160 mm
Menovitá šírka	6 mm
Priemer prísavky	80 mm
Objem prísavky	51.61 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okrúhla extra hlboká
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Prídružná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	275 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	216 N
Hmotnosť výrobku	141 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál naskrutkovacieho čapu	POM Oceľ, poniklovaná Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR