

Vákuová prísavka ESS-80-ES

Číslo dielu: 189360

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer obrobku	160 mm
Menovitá šírka	6 mm
Priemer prísavky	80 mm
Objem prísavky	51.61 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	okružla extra hlboká
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 000032
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-30 °C...180 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	275 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	107.5 N
Hmotnosť výrobku	141 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M10
Farba	priehľadná
Shore tvrdosť	50 +/- 5

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál naskrutkovacieho čapu	POM Oceľ, poniklovaná Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (silikón)