


Vákuová prísavka ESS-10-BU

Číslo dielu: 189375

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Výškové vyrovnanie prísavky | 4 mm |
| Min. polomer obrobku | 20 mm |
| Menovitá šírka | 2 mm |
| Priemer prísavky | 10 mm |
| Objem prísavky | 0,38 cm ³ |
| Poloha prípojov | hore |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Priradenie držiaka prísavky | Veľkosť 3 |
| Tvar prísavky | kruhová, vlnovec, 1,5-násobný |
| Prevádzkový tlak | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 000032...0 000032 |
| Menovitý prevádzkový tlak | -70 kPa -0.7 bar -10.15 000032 |
| Prevádzkové médium | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota okolia | -20 °C...60 °C |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 4.7 N |
| Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 3 N |
| Hmotnosť výrobku | 1.8 g |
| Spôsob upevnenia | cez prípoj vákua |
| Prípoj vákua | M4 |
| Farba | modrá |
| Shore tvrdosť | 60 +/- 5 |
| Materiál naskrutkovacieho čapu | Poniklovaná mosadz |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|----------------|
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prísavky | PUR |