


# Nástrčná závitová T spojka QSTF-1/8-5/32-U

číslo dielca: 190823

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší a vnútorný závit s vonkajším šesťhranom.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Veľkosť                                   | Štandardný  |
| Menovitá hodnota                          | 3 mm  |
| Druh tesnenia na závitovom čape           | ochranná vrstva   |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| Typ                                       | Tvar L, dodatočný závitový prípoj, po dĺžke                 |
| veľkosť zväzku                            | 1   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull   |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -0,095 ... 1 MPa  |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 10 bar  |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -13,775 ... 145 psi   |
| Klasifikácia Maritime                     | viď certifikát  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C   |
| Max. ťahovací krútiaci moment             | 8 Nm  |
| Hmotnosť výrobku                          | 23 g  |
| Počet výstupov                            | 2   |
| Počet prívodov                            | 1   |
| Typ upevnenia                             | Vonkajší šesťhran 9/16                                      |
| Pneumatická prípojka 1                    | Prípojovací závit 1/8 NPT                                   |
| Pneumatická prípojka 2                    | Vnútorný závit 1/8 NPT<br>pre vonkajší priemer hadice 5/32" |
| Teplota okolia, Fahrenheit                | 14 ... 140 °F   |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | šedý  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |
| Materiál telesa                           | PBT   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM   |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR   |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |