


Akumulátor stlačeného vzduchu VZS-20-B

Číslo dielu: 192161

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	20 l
Montážna poloha	Odpúšťanie kondenzátu nadol
Zodpovedá norme	EN 286-1
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o jednoduchých tlakových nádobách
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::-] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...100 °C
Teplota okolia	-10 °C...100 °C
Max. uťahovací moment pre prípojovací závit	130 Nm
Max. uťahovací moment pri odpúšťaní kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	9000 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj odvádzania kondenzátu	G3/8
Pneumatický prípoj	G1
Materiál akumulátora stlačeného vzduchu	Oceľ s práškovou povrchovou úpravou