


# Vákuová sacia dýza VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4

číslo dielca: 193583

FESTO

Vyhotovenie Standard, vysoký objemový sací účinok, zástavbová šírka 14 mm, tvar T s vnútorným závitom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,95 mm
Sieťový modul	14 mm
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	vysoký sací objem Štandardný
Konštrukčné vyhotovenie	Tvar T
Pracovný tlak pre max. sací účinok	4 bar
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací účinok v porovnaní s atmosférou	62,7 l/min
Čas zavzdušnenia pri menovitom napájacom tlaku	0,46 s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	22 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Prípojka vákua	G1/8
Materiál pripojovacieho závitu	Eloxovaná hliníková zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál prijímacej trysky	POM
Materiál telesa	POM-zosilnený
Materiál vysielacej trysky	Hliníková tvárna zliatina