


Konštrukčná zostava adaptéra DHAA-D-E21-70...110-Q11-32

Číslo dielu: 5154625

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 416 g |
| Spôsob upevnenia | s priechodným otvorom a skrutkou s centrovacím puzdrom |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál adaptačnej dosky | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál skrutiek | Oceľ, pozinkovaná |
| Materiál strediacich prvkov | Oceľ |