



# bezdotykový spínač SMT-8F-PS-24V-K0,3-M12

číslo dielca: 525900

FESTO

elektrický, bezkontaktný, PNP, pre pohony s drážkou 8, montáž do drážky zhora, so zásuvkou M12



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	100 mA
Dĺžka kábla	0,3 m
Elektrická prípojka	4-pólový kábel so zástrčkou M12x1
Typ	pre T-drážku
Odolnosť voči skratu	áno
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Doba vypnutia	$\leq 11$ ms
Spínacia doba	$\leq 0,2$ ms
Max. spínací výkon DC	3 W
Zvyškový prúd	$\leq 0,1$ mA
Pokles napätia	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Hmotnosť výrobku	20 g
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR