

Ventilový terminál MH1

číslo dielca: 197334

FESTO

s miniatúrnymi ventilmi.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný 3/2 zatvorený monostabilný 3/2 otvorený monostabilný
Veľkosť ventilu	10 mm
Max. štandardný menovitý prietok	10 l/min pri 10 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
Oddelenie vydávajúce certifikát	UL MH19482
Menovitá hodnota	0,9 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	priamo
Zobrazenie stavu signálu	LED
Vhodnosť pre vákuum	áno
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V 5 V 12 V
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 ... 40 °C
Spôsob ochrany	IP40 IP65
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Elektrické ovládanie	jednotlivé pripojenie Multipól
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Typ ovládania	elektrický
Max. počet miest na ventily	24
Skladba ventilového terminálu	Pevný raster