

Vákuová prísavka ESV-50-GT

číslo dielca: 526002

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	8 mm
Min. polomer náradia R	40 mm
Priemer nasávania	50 mm
objem prísavky	11,2 cm ³
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	okružla, zvonový tvar
Tvar prísavky	kruhová, hlboká
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	97 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	97 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	30 N
Hmotnosť výrobku	9,2 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®