


bezdotykový spínač SMT-10F-PS-24V-K2,5Q-OE

číslo dielca: 526674

FESTO

elektrický, bezkontaktný, PNP, pre pohony s drážkou 10, montáž do drážky zhora, s káblom



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre okrúhlu drážku
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Spínacia doba	≤ 0,33 ms
Doba vypnutia	0,3 ms
Max. spínací výkon DC	6 W
Pokles napätia	2 V
Zvyškový prúd	0,06 mA
Odolnosť voči skratu	áno
Rozsah pracovného napätia DC	5 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel 3-žilový
Prípojka výstupného smeru	priečny
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Typ upevnenia	mechanicky upnuté v okrúhlej drážke
Uťahovací krútiaci moment	0,2 Nm
Hmotnosť výrobku	15 g
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67