


servomotor MTR-AC-100-5S-AB

číslo dielca: 526736

FESTO

bez prevodovky, s brzdou.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Snímač polohy rotora	Resolver
Kontrola teploty	PTC odpor
Max. počet otáčok	4.550 1/min
Menovité otáčky	3.600 1/min
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
ustálený prúd	8,43 A
Izolačná ochranná trieda	F
Príkonná brzdy	13 W
Konštanta motora	1,49 Nm/A
Menovitý výkon motora	2.396 W
Menovité napätie DC	560 V
Menovitý prúd motora	4,3 A
Špičkový prúd	16 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	max 90 %
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-40 ... 40 °C
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	7,34 kgcm ²
Prídržný moment brzdy	6 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,54 kgcm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	6,8 kgcm ²
Menovitý krútiaci moment	6,36 Nm
Špičkový krútiaci moment	23 Nm
Krútiaci moment v kľude	12,53 Nm
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	500 N
Hmotnosť výrobku	9.700 g
system elektrického pripojenia	Zástrčka