

Tesniaci krúžok NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

číslo dielca: 2652519

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 174 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Menovitý uťahovací moment	35 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	0,15 g
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	PEEK