

Kábel motora KMTRE-ST42-10

číslo dielca: 530075

FESTO

na spojenie elektrického lineárneho pohonu HME s motorkontrolérom SFC-LAC.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-20 ... 70 °C
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
Min. polomer ohybu kábla	80 mm
Káblové usporiadanie	7 x 0,34 mm ² tienený
Dĺžka kábla	10 m